



## CGS 7032.84

### Dispensador de Parafilm

#### Lâmina de corte bastante afiada

Dispensador que oferece proteção na porção superior contra acidentes causados principalmente quando a lâmina de corte está sendo utilizada. A segurança é um quesito muito importante, já que a lâmina é bastante afiada para facilitar o corte. Estrutura moldada em acrílico transparente para permitir o monitoramento da quantidade de filme disponível no rolo. Suporta 1 ou 2 rolos de 2 polegadas ou 1 rolo de 4 polegadas.

## CGS 7035.84

### Timer Digital de 100 horas



#### BATERIA

Bateria de óxido de prata com duração de 2 anos de operação contínua.

## CGS 7050.84

### Suporte para Pipetadores PI-PUMP

Suporte caracterizado pela rápida fixação de pipetadores que apresentam válvula de descarga e roldana, os quais são denominados PI-PUMP. Moldado em acrílico transparente e com encaixes estabilizadores que fornecem segurança durante o armazenamento e o transporte dos pipetadores. Aceitam ainda, pipetas de plástico ou de vidro.

#### Descrição

Suporte para pipetadores Pi-Pump, permite acomodar os 3 modelos de Pi-Pump: 2 ml, 10ml e 25ml

## CGS 7033.84



### Reservatório descartável para soluções (coxinho)

O reservatório de pipetagem possui a capacidade para 100ml e poderá ser utilizado com micropipetadores multicanais para a transferência de soluções do reservatório para as placas e microtitulação e mini-tubos. O design permite ampla utilização com todos os tipos de pipetadores.

#### Descrição

Poliestileno na cor branca



## CGS 7034.84

### SUPOORTE PARA PIPETAS

- ✓ Suporte (rack) ideal para uso em cima da bancada, com Micropipetas Monocanais;
- ✓ Capacidade 06 micropipetas monocanais, na posição vertical (inclinada)
- ✓ Construída com Plástico ABS;

#### PROGRAMAÇÃO

- ✓ Cada canal pode ser programado de 1 segundo a 99 horas, 59 minutos e 59 segundos.
- ✓ Precisão de 0,01%.
- ✓ A característica "thru-zero" permite contagem regressiva, progressiva e alarme.
- ✓ O modo "time-out" pára o timer para períodos em que ele esteja com a sincronização desligada

#### CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE

É fornecido um certificado numerado para indicar "TRACEABLE" de padrões fornecidos pelo NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia

#### ALARME

Duração e volume  
O sistema de alarme permite que ele seja ajustado para silenciar depois de 1 minuto ou ficar soando constantemente até que o usuário possa desligá-lo.

#### FIXAÇÃO

Possui parte traseira magnética que permite a fixação do timer em incubadoras de laboratório, freezers, e outros lugares

#### SUPOORTE

O timer possui suporte para que seja apoiado em bancada

